

Technisch gegevensblad

Aansluiteenheid

Art.-nr.: 53800125

CU411-RS4



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Toebehoren



Technische gegevens

Basisgegevens

Geschikt voor	Veiligheidslaserscanner RSL 410
	Veiligheidslaserscanner RSL 420

Aansluiting

Aantal aansluitingen	2 St.
Aansluiting 1	
Functie	Machine-interface
Type aansluiting	Kabel met Sub-D
Kabellengte	450 mm
Materiaal mantel	PUR
Kabelkleur	zwart
Aantal polen	15 -polig
Aansluiting 2	
Functie	Data-interface
Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Materiaal	Metaal
Aantal polen	5 -polig
Codering	D-gecodeerd

Mechanische gegevens

Afmeting (b x h x l)	140,2 mm x 72,8 mm x 140,3 mm
Materiaal behuizing	Metaal
Behuizing metaal	Zinkspuitgietwerk
Nettogewicht	15.210 g
Kleur behuizing	zwart
Type bevestiging	Bajonetsysteem

Certificeringen

Goedkeuringen	c TÜV Süd US
	TÜV Süd

Classificatie

Douanetariefnummer	85389099
ECLASS 5.1.4	27279090
ECLASS 8.0	27279090
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27272791
ECLASS 11.0	27272791
ECLASS 12.0	27272791
ECLASS 13.0	27272791
ECLASS 14.0	27272791
ECLASS 15.0	27272791
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Functie	Machine-interface
Type aansluiting	Kabel met Sub-D
Kabellengte	450 mm
Materiaal mantel	PUR
Kabelkleur	zwart
Type	female
Aantal polen	15 -polig

Pin	Pintoewijzing	Aderkleuren
1	0 V	blauw
2	RES-I	wit
3	+24 V	bruin
4	F1	zwart
5	A1	Geel
6	F2	violet
7	F3	grijs / roze
8	F4	blauw / Rood
9	n.c.	-


Elektrische aansluiting

Pin	Pintoewijzing	Aderkleuren
10	n.c.	-
11	OSSDA1	grijs
12	OSSDA2	roze
13	n.c.	-
14	n.c.	-
15	MELD	Rood

Aansluiting 2

Functie	Data-interface
Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Materiaal	Metaal
Aantal polen	5 -polig
Codering	D-gecodeerd
Stekkerbehuizing	FE/SHIELD

Pin	Pintoewijzing	Aderkleuren
1	TD+	Geel
2	RD+	wit
3	TD-	oranje
4	RD-	blauw



Toebehoren

Aansluittechniek - aansluitkabels

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	548521	CB-D15E-10000S-11GF	Aansluitkabel	Parameteropslag: Ja Aansluiting 1: Sub-D, axiaal, female, 15 -polig Ronde stekker, LED: Nee Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Ja Kabellengte: 10.000 mm Materiaal mantel: PUR
	548522	CB-D15E-25000S-11GF	Aansluitkabel	Parameteropslag: Ja Aansluiting 1: Sub-D, axiaal, female, 15 -polig Ronde stekker, LED: Nee Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Ja Kabellengte: 25.000 mm Materiaal mantel: PUR
	548523	CB-D15E-50000S-11GF	Aansluitkabel	Parameteropslag: Ja Aansluiting 1: Sub-D, axiaal, female, 15 -polig Ronde stekker, LED: Nee Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Ja Kabellengte: 50.000 mm Materiaal mantel: PUR
	548520	CB-D15E-5000S-11GF	Aansluitkabel	Parameteropslag: Ja Aansluiting 1: Sub-D, axiaal, female, 15 -polig Ronde stekker, LED: Nee Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Ja Kabellengte: 5.000 mm Materiaal mantel: PUR

Toebehoren**Aansluittechniek - connectors**

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	520083	AC-D15E-GF	Aansluitkabel	Aansluiting: Sub-D, axiaal, female, 15 -polig

Opmerking

↗ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.