

Technisch gegevensblad

Aansluiteenheid

Art.-nr.: 53800180

CU416-300-WPU



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting



Technische gegevens

Basisgegevens

Geschikt voor	Veiligheidslaserscanner RSL 420
---------------	---------------------------------

Aansluiting

Aantal aansluitingen	2 St.
----------------------	-------

Aansluiting 1

Functie	Machine-interface
Type aansluiting	Kabel met ronde stekker
Kabellengte	300 mm
Materiaal mantel	PVC
Kabelkleur	zwart
Aderdoorsnede voeding	1 mm ²
Aderdoorsnede signalen	0,14 mm ²
Schroefdraadmaat	M30
Type	male
Materiaal	Kunststof
Aantal polen	16 -polig

Aansluiting 2

Functie	Data-interface
Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Materiaal	Metaal
Aantal polen	5 -polig
Codering	D-gecodeerd

Kabeleigenschappen

Kabelweerstand, max.	15 Ω
----------------------	------

Mechanische gegevens

Afmeting (b x h x l)	140,2 mm x 72,8 mm x 140,3 mm
Materiaal behuizing	Metaal
Behuizing metaal	Zinkspuitgietwerk
Nettogewicht	1.830 g
Kleur behuizing	zwart
Type bevestiging	Bajonetsysteem

Certificeringen


Goedkeuringen	c TÜV Süd US TÜV Süd
---------------	-------------------------

Classificatie

Douanetariefnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27272791
ECLASS 11.0	27272791
ECLASS 12.0	27272791
ECLASS 13.0	27272791
ECLASS 14.0	27272791
ECLASS 15.0	27272791
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Maattekeningen

Alle maten in millimeter




Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Functie	Machine-interface
Type aansluiting	Kabel met ronde stekker
Kabellengte	300 mm
Materiaal mantel	PVC
Kabelkleur	zwart
Aderdoorsnede voeding	1 mm ²
Aderdoorsnede signalen	0,14 mm ²
Schroefdraadmaat	M30
Type	male
Materiaal	Kunststof
Aantal polen	16 -polig
Stekkerbehuizing	FE/SHIELD

Elektrische aansluiting

Pin	Pintoewijzing	Aderkleuren
1	RES1	wit
2	+24 V	bruin
3	EA1	groen
4	A1	Geel
5	OSSDA1	grijs
6	OSSDA2	roze
7	GND / massa	blauw
8	MELD	Rood
9	F1	zwart
10	F2	violet
11	F3	grijs / roze
12	F4	blauw / Rood
13	F5	groen / wit
14	SE1	bruin / groen
15	SE2	Geel / wit
16	A2	bruin / Geel



Aansluiting 2

Functie	Data-interface
Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Materiaal	Metaal
Aantal polen	5 -polig
Codering	D-gecodeerd
Stekkerbehuizing	FE/SHIELD

Pin	Pintoewijzing	Aderkleuren
1	TD+	Geel
2	RD+	wit
3	TD-	oranje
4	RD-	blauw

