

Technisch gegevensblad Bedieningselement

Art.-nr.: 63002101

RD800-x-UCA

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen



Afbeelding kan afwijken

UK
CA

Technische gegevens

Basisgegevens

Serie	RD800
Applicatie	Individuele toepassing
	Serietoepassing
Codetype	Unieke code
Geschikt voor	Veiligheidstransponders RD800

Mechanische gegevens

Afmeting (b x h x l)	25 mm x 18 mm x 45 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Behuizing kunststof	PA 66
Nettogewicht	24 g
Kleur behuizing	antraciet
Type bevestiging	Doorgaande bevestiging

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-25 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur opslag	-25 ... 80 °C
Vervuilingsgraad	3, EN 60947-1

Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 67
	IP 69K
Goedkeuringen	c UL US
	TÜV Süd
Testprocedure schokken volgens norm	EN 60068-2-27
Testprocedure vibraties volgens norm	EN 60068-2-6

Classificatie

Douanetariefnummer	85369095
ECLASS 5.1.4	27279216
ECLASS 8.0	27279216
ECLASS 9.0	27272606
ECLASS 10.0	27272606
ECLASS 11.0	27272606
ECLASS 12.0	27272606
ECLASS 13.0	27272606
ECLASS 14.0	27272606
ECLASS 15.0	27272606
ETIM 5.0	EC002594
ETIM 6.0	EC002594
ETIM 7.0	EC002594
ETIM 8.0	EC001487
ETIM 9.0	EC001487
ETIM 10.0	EC001487

Maattekeningen

Alle maten in millimeter

