

Technisch gegevensblad

Set veiligheidssensor

Art.-nr.: 66900072

MLDSET-M2-T4

Inhoud

- Set bestaat uit
- Technische gegevens
- Opmerkingen



Afbeelding kan afwijken



Set bestaat uit

	Aantal	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	1	520144	AC-SCM7U-BT	Sensor-module	Geschikt voor: Meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 335, MLD 535 Voedingsspanning: 24 V, DC, -20 ... 20 % Aantal aansluitingen: 7 St. Aansluiting: Kabel met ronde stekker, M12, 500 mm Type bevestiging: Montageplaat
	1	560340	BT-SET-240BC	Set bevestigingsbeugel	Bevestiging, installatiezijde: Doorgaande bevestiging Bevestiging, apparaatzijde: klembaar Type bevestigingsonderdeel: draaibaar 240° Materiaal: Metaal Trillingsdemping: Nee
	1	560341	BT-SET-240CC	Set bevestigingsbeugel	Bevestiging, installatiezijde: Doorgaande bevestiging Bevestiging, apparaatzijde: klembaar Type bevestigingsonderdeel: draaibaar 240° Materiaal: Metaal Trillingsdemping: Nee
	1	66500200	MLD-M003	Afbuigspiegel	Aantal stralen: 3 St. Straalafstand: 400 mm Type bevestiging: Groefmontage, Draaihouder, Montage aan apparaatkolom
	1	66578200	MLD535-RT3M	Meerstraalsveiligheidsfotocellen transceiver	Speciale uitvoering: Geïntegreerde muting-signaallamp, Geïntegreerde status-signaallamp Reikwijdte: 0,5 ... 6 m Aantal stralen: 3 St. Straalafstand: 400 mm Aansprektijd: 50 ms Aansluiting: Ronde stekker, M12, Metaal, 8 -polig
	4	426522	Set-AC-MTX-4S	Muting-sensorset	Geschikt voor: Meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 500, MLD 300 Bedrijfsreikwijdte: 0,05 ... 4 m, Met reflector TKS 50x50 Type bevestiging: meegeleverde bevestigingsbeugel Type muting-sensoren: Reflectorfotocellen PRK 25C Aantal muting-sensoren: 4 St. Aantal reflectoren: 4 St.

Technische gegevens

Basisgegevens

Speciale uitvoering

Speciale uitvoering	Geïntegreerde muting-signaallamp
---------------------	----------------------------------

Functies

geïntegreerde laser uitrichthulp	Nee
geïntegreerde status-signaallamp	Nee

Karakteristieke waarden

Type	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL)	e, EN ISO 13849-1
Gebruiksdur T _M	20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie	4, EN ISO 13849

Gegevens beveiligde zone

Reikwijdte	0,5 ... 6 m
------------	-------------

Optische gegevens

Aantal stralen	3 St.
Straalafstand	400 mm

Mechanische gegevens

Nettogewicht	18.445 g
Type muting-sensoren	Reflectorfotocellen PRK 25B
Aantal muting-sensoren	4 St.

Technische gegevens

Douanetariefnummer	85365019
ECLASS 5.1.4	27272703
ECLASS 8.0	27272703
ECLASS 9.0	27272703
ECLASS 10.0	27272703
ECLASS 12.0	27272703
ECLASS 13.0	27272703
ECLASS 14.0	27272703
ECLASS 15.0	27272703
ETIM 5.0	EC001832
ETIM 6.0	EC001832
ETIM 7.0	EC001832
ETIM 8.0	EC001832
ETIM 9.0	EC001832
ETIM 10.0	EC001832

Opmerkingen

**Gebruiken voor het bedoeld gebruik!**



- Het product mag alleen door een bevoegd persoon in bedrijf worden gesteld.
- Het product uitsluitend gebruiken volgens het bedoeld gebruik.