

Karta danych technicznych


Kabel przyłączeniowy

Nr art.: 50108139

KB-ROD4-CP-10000

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



Dane techniczne

Dane podstawowe

Aplikacja	Odporny na działanie chemikaliów
Pamięć parametrów	Tak

Dane elektryczne

Parametry wydajnościowe	
Napięcie robocze	30 V AC/DC

Przylącze

Przylącze 1	
Rodzaj przylącza	Sub-D
Wtyczka okrągła, LED	Nie
Typ	female
Liczba pinów	15 -pin
Wersja	osiowy
Przylącze 2	
Rodzaj przylącza	otwarty koniec
Właściwości przewodu	
Liczba żył	15 Piece(s)
Ekranowane	Tak
Wersja przewodu	Kabel przyłączeniowy (otwarty na jednym końcu)
Długość przewodu	10.000 mm
Materiał płaszczu	PVC
Przydatność łańcucha wlezonego	Nie

Dane mechaniczne

Masa netto	1.159 g
------------	---------

Obsługa i wskazanie

Certyfikaty

Patenty US	US 7,696,468 B
------------	----------------

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Sub-D
Wtyczka okrągła, LED	Nie
Typ	female
Liczba pinów	15 -pin
Wersja	osiowy

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	otwarty koniec
------------------	----------------