

Karta danych technicznych



Kabel łączący

Nr art.: 50104586

KB TTL-RS232/PIN9 IT4xxx

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



Dane techniczne

Dane podstawowe

Przeznaczony dla interfejsu	RS 232
	TTL

Przylącze

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Sub-D
Wtyczka okrągła, LED	Nie
Typ	female
Liczba pinów	9 -pin
Wersja	osiowy

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	RJ41
------------------	------

Właściwości przewodu

Liczba żył	10 Piece(s)
Kolor płaszczka	czarny
Ekranowane	Tak
Wersja przewodu	Przewód spiralny
Średnica przewodu (zewnątrzna)	5 mm
Długość przewodu	2.300 mm
Materiał płaszczka	PVC
Przydatność łańcucha wlezonego	Nie

Dane mechaniczne

Masa netto	99 g
------------	------

Obsługa i wskazanie

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Sub-D
Wtyczka okrągła, LED	Nie
Typ	female
Liczba pinów	9 -pin
Wersja	osiowy

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	RJ41
------------------	------