

Karta danych technicznych Element przyłączeniowy

Nr art.: 50114823

MS 308

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne
- Obsługa i wskazanie



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Ethernet

Dane techniczne

Dane podstawowe

Przeznaczony dla BCL 308i

Interfejs

Rodzaj Ethernet, Ethernet

Ethernet

Przylącze

Liczba przylączy 4 Piece(s)

Przylącze 1

Funkcja PWR / SW IN / OUT

Rodzaj przylącza Wtyczki okrągłe

Rozmiar gwintu M12

Typ male

Materiał Metal

Liczba pinów 5 -pin

Kodowanie Z kodowaniem A

Przylącze 2

Funkcja Interfejs serwisowy

Rodzaj przylącza USB

Typ wtyczki USB 2.0 Mini-B

Przylącze 3

Funkcja HOST/BUS IN

Rodzaj przylącza Wtyczki okrągłe

Rozmiar gwintu M12

Typ female

Materiał Metal

Liczba pinów 4 -pin

Kodowanie Z kodowaniem D

Przylącze 4

Funkcja BUS OUT

Rodzaj przylącza Wtyczki okrągłe

Rozmiar gwintu M12

Typ female

Materiał Metal

Liczba pinów 4 -pin

Kodowanie Z kodowaniem D

Dane mechaniczne

Konstrukcja prostopadłościenny

Wymiar (szer. x wys. x dł.) 64 mm x 33,5 mm x 43,5 mm

Materiał obudowy Metal

Obudowa metalowa Ciśnieniowy odlew aluminiowy

Masa netto 70 g

Kolor obudowy czarny

Obsługa i wskazanie

Rodzaj wskazania LED

Liczba LED 2 Piece(s)

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej 84733080

ECLASS 5.1.4 27280190

ECLASS 8.0 27280190

ECLASS 9.0 27279090

ECLASS 10.0 27280192

ECLASS 11.0 27280191

ECLASS 12.0 27280191

ECLASS 13.0 27280191

ECLASS 14.0 27280191

ECLASS 15.0 27280191

ETIM 5.0 EC002498

ETIM 6.0 EC003015

ETIM 7.0 EC003015

ETIM 8.0 EC003015

ETIM 9.0 EC003015

ETIM 10.0 EC003015

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Funkcja PWR / SW IN / OUT

Rodzaj przylącza Wtyczki okrągłe

Rozmiar gwintu M12

Typ male

Materiał Metal

Liczba pinów 5 -pin

Kodowanie Z kodowaniem A

Przylącze elektryczne

Pin	Obsadzenie pinów
1	VIN
2	SWIO 1
3	GNDIN
4	SWIO 2
5	FE

Przylącze 2

Funkcja	Interfejs serwisowy
Rodzaj przyłącza	USB
Typ wtyczki	USB 2.0 Mini-B

Przylącze 3

Funkcja	HOST/BUS IN
Rodzaj przyłącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	female
Materiał	Metal
Liczba pinów	4 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem D

Pin	Obsadzenie pinów
1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Przylącze 4

Funkcja	BUS OUT
Rodzaj przyłącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	female
Materiał	Metal
Liczba pinów	4 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem D

Pin	Obsadzenie pinów
1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Obsługa i wskazanie

LED	Wskazanie	Znaczenie
1	zielony, światło ciągłe	Ethernet
	żółty, migające	Transfer danych aktywny
2	zielony, światło ciągłe	Ethernet
	żółty, migające	Transfer danych aktywny