

Karta danych technicznych Adapter

Nr art.: 50109832

KDS ET-M12 / RJ45 W-4P

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne
- Akcesoria



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane podstawowe

Przeznaczony dla interfejsu	Ethernet
-----------------------------	----------

Przylącze

Liczba przylączy	2 Piece(s)
------------------	------------

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
------------------	-----------------

Rozmiar gwintu	M12
----------------	-----

Typ	female
-----	--------

Liczba pinów	4 -pin
--------------	--------

Kodowanie	Z kodowaniem D
-----------	----------------

Wersja	kątowy
--------	--------

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	RJ45
------------------	------

Dane mechaniczne

Masa netto	36 g
------------	------

Materiał	PUR
----------	-----

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85366990
---------------------	----------

ECLASS 5.1.4	27279201
--------------	----------

ECLASS 8.0	27440104
------------	----------

ECLASS 9.0	27069190
------------	----------

ECLASS 10.0	27440106
-------------	----------

ECLASS 11.0	27440106
-------------	----------

ECLASS 12.0	27440106
-------------	----------

ECLASS 13.0	27440106
-------------	----------

ECLASS 14.0	27440106
-------------	----------

ECLASS 15.0	27440106
-------------	----------

ETIM 5.0	EC002498
----------	----------

ETIM 6.0	EC002498
----------	----------

ETIM 7.0	EC002925
----------	----------

ETIM 8.0	EC002925
----------	----------

ETIM 9.0	EC002925
----------	----------

ETIM 10.0	EC002925
-----------	----------

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
------------------	-----------------

Rozmiar gwintu	M12
----------------	-----

Typ	female
-----	--------

Liczba pinów	4 -pin
--------------	--------

Kodowanie	Z kodowaniem D
-----------	----------------

Wersja	kątowy
--------	--------

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	RJ45
------------------	------

Akcesoria

Ogólne

	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	50132266	TT-Set 0,6-13	Narzędzie	Rodzaj: Klucz dynamometryczny Rozstaw klucza: 13 mm Moment obrotowy: 0,6 N·m Materiał: Tworzywo sztuczne, Stal nierdzewna Temperatura otoczenia: -40 ... 120 °C

Wskazówka



☞ Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Pobieranie strony ze szczegółami artykułów.