

Karta danych technicznych Czujniki ultradźwiękowe

Nr art.: 50108998

DB 18 UP.1-25,2500

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane podstawowe

Seria	18
Zasada fizyczna	Ultradźwięki

Dane optyczne

Przylącze

Przylącze 1	
Rodzaj przylącza	Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu	2.500 mm
Rozmiar gwintu	M8
Materiał	Metal
Liczba pinów	3 -pin

Dane mechaniczne

Konstrukcja	cylindryczny
Wymiar (Ø x L)	18 mm x 25 mm
Rozmiar gwintu	M18 x 1 mm
Materiał obudowy	Metal
Obudowa metalowa	Mosiądz niklowany
Masa netto	30 g

Certyfikaty

Stopień ochrony	IP 65
-----------------	-------

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85365019
ECLASS 5.1.4	27272801
ECLASS 8.0	27272801
ECLASS 9.0	27272890
ECLASS 10.0	27272801
ECLASS 11.0	27272801
ECLASS 12.0	27272801
ECLASS 13.0	27272801
ECLASS 14.0	27272801
ECLASS 15.0	27272801
ETIM 5.0	EC001847
ETIM 6.0	EC001847
ETIM 7.0	EC001847
ETIM 8.0	EC001847
ETIM 9.0	EC001847
ETIM 10.0	EC001847

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu	2.500 mm
Rozmiar gwintu	M8
Materiał	Metal
Liczba pinów	3 -pin
Wersja	osiowy