

Karta danych technicznych


Kabel adaptera

Nr art.: 50110677

KB-RS232-USB

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane podstawowe

Przeznaczony dla interfejsu	RS 232
	USB

Przylącze

Przylącze 1	
Rodzaj przylącza	Sub-D
Wtyczka okrągła, LED	Nie
Typ	male
Liczba pinów	9 -pin
Wersja	osiowy
Przylącze 2	
Rodzaj przylącza	USB
Typ wtyczki	USB 1.1 Standard-A
Właściwości przewodu	
Liczba żył	4 Piece(s)
Kolor płaszczka	czarny
Ekranowane	Tak
Wersja przewodu	Kabel łączący
Średnica przewodu (zewnątrzna)	5 mm
Długość przewodu	1.000 mm
Materiał płaszczka	PVC
Przydatność łańcucha wleczzonego	Nie

Dane mechaniczne

Masa netto	68 g
------------	------

Obsługa i wskazanie

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060313
ECLASS 11.0	27060313
ECLASS 12.0	27060313
ECLASS 13.0	27060313
ECLASS 14.0	27060313
ECLASS 15.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Sub-D
Wtyczka okrągła, LED	Nie
Typ	male
Liczba pinów	9 -pin
Wersja	osiowy

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	USB
Typ wtyczki	USB 1.1 Standard-A