


## Karta danych technicznych Kierownictwo serwisu

Nr art.: 50110155

KB-Service-3000

### Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane podstawowe

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Aplikacja | Odporny na działanie olejów/smarów |
|-----------|------------------------------------|

Przylącze

Przylącze 1

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Rodzaj przylącza     | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu       | M12             |
| Typ                  | male            |
| Liczba pinów         | 5 -pin          |
| Kodowanie            | Z kodowaniem A  |
| Wersja               | osiowy          |
| Wtyczka okrągła, LED | Nie             |

Przylącze 2

|                  |        |
|------------------|--------|
| Rodzaj przylącza | Sub-D  |
| Typ              | female |
| Liczba pinów     | 9 -pin |
| Wersja           | osiowy |

Właściwości przewodu

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Liczba żył                     | 5 Piece(s)    |
| Kolor płaszczka                | czarny        |
| Ekranowane                     | Tak           |
| Wersja przewodu                | Kabel łączący |
| Długość przewodu               | 3.000 mm      |
| Materiał płaszczka             | PVC           |
| Przydatność łańcucha wlezonego | Nie           |

Dane mechaniczne

|            |       |
|------------|-------|
| Masa netto | 144 g |
|------------|-------|

Obsługa i wskazanie

Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4        | 27279201 |
| ECLASS 8.0          | 27279218 |
| ECLASS 9.0          | 27060311 |
| ECLASS 10.0         | 27060313 |
| ECLASS 11.0         | 27060313 |
| ECLASS 12.0         | 27060313 |
| ECLASS 13.0         | 27060313 |
| ECLASS 14.0         | 27060313 |
| ECLASS 15.0         | 27060313 |
| ETIM 5.0            | EC001855 |
| ETIM 6.0            | EC001855 |
| ETIM 7.0            | EC001855 |
| ETIM 8.0            | EC001855 |
| ETIM 9.0            | EC001855 |
| ETIM 10.0           | EC001855 |

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Rodzaj przylącza     | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu       | M12             |
| Typ                  | male            |
| Liczba pinów         | 5 -pin          |
| Kodowanie            | Z kodowaniem A  |
| Wersja               | osiowy          |
| Wtyczka okrągła, LED | Nie             |

Przylącze 2

|                  |        |
|------------------|--------|
| Rodzaj przylącza | Sub-D  |
| Typ              | female |
| Liczba pinów     | 9 -pin |
| Wersja           | osiowy |