

## Karta danych technicznych

### Kabel przyłączeniowy

Nr art.: 50114697

KB DN/CAN-5000 SA

#### Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



## Dane techniczne

## Dane podstawowe

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Aplikacja                   | Odporny na działanie olejów/smarów |
| Przeznaczony dla interfejsu | CANopen                            |
|                             | DeviceNet                          |

## Przylącze

|                                |                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Przylącze 1</b>             |                                                                                                    |
| Rodzaj przylącza               | Wtyczki okrągłe                                                                                    |
| Rozmiar gwintu                 | M12                                                                                                |
| Typ                            | male                                                                                               |
| Liczba pinów                   | 5 -pin                                                                                             |
| Kodowanie                      | Z kodowaniem A                                                                                     |
| Wersja                         | osiowy                                                                                             |
| Wtyczka okrągła, LED           | Nie                                                                                                |
| <b>Przylącze 2</b>             |                                                                                                    |
| Rodzaj przylącza               | otwarty koniec                                                                                     |
| <b>Właściwości przewodu</b>    |                                                                                                    |
| Liczba żył                     | 5 Piece(s)                                                                                         |
| Kolor płaszczu                 | czarny                                                                                             |
| Ekranowane                     | Tak                                                                                                |
| Wersja przewodu                | Kabel przyłączeniowy (otwarty na jednym końcu)                                                     |
| Średnica przewodu (zewnątrzna) | 7 mm                                                                                               |
| Długość przewodu               | 5.000 mm                                                                                           |
| Materiał płaszczu              | PUR                                                                                                |
| Przydatność łańcucha wlezonego | Tak                                                                                                |
| Prędkość przesuwu              | maks. 3,3 m/s dla 5 m poz. długość drogi przemieszczenia i maks. przyspieszenie 5 m/s <sup>2</sup> |

## Dane mechaniczne

|            |       |
|------------|-------|
| Masa netto | 252 g |
|------------|-------|

## Obsługa i wskazanie

## Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4        | 27279201 |
| ECLASS 8.0          | 27279218 |
| ECLASS 9.0          | 27060311 |
| ECLASS 10.0         | 27060311 |
| ECLASS 11.0         | 27060311 |
| ECLASS 12.0         | 27060311 |
| ECLASS 13.0         | 27060311 |
| ECLASS 14.0         | 27060311 |
| ECLASS 15.0         | 27060311 |
| ETIM 5.0            | EC001855 |
| ETIM 6.0            | EC001855 |
| ETIM 7.0            | EC001855 |
| ETIM 8.0            | EC001855 |
| ETIM 9.0            | EC001855 |
| ETIM 10.0           | EC001855 |

## Przylącze elektryczne


## Przylącze 1

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Rodzaj przylącza     | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu       | M12             |
| Typ                  | male            |
| Liczba pinów         | 5 -pin          |
| Kodowanie            | Z kodowaniem A  |
| Wersja               | osiowy          |
| Wtyczka okrągła, LED | Nie             |

## Pin

## Kolor żyły

|   |             |
|---|-------------|
| 1 | Ekranowanie |
| 2 | czerwony    |
| 3 | czarny      |
| 4 | Biały       |
| 5 | niebieski   |



## Przylącze 2

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Rodzaj przylącza | otwarty koniec |
|------------------|----------------|