

Karta danych technicznych

Kabel łączący

Nr art.: 50114571

KB 301-3000



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Dane techniczne

Dane podstawowe

Przeznaczony dla	BCL 300i
	BCL 301i
	BPS 300i
	BPS 301i
Przeznaczony dla interfejsu	RS 232
	RS 422
	RS 485

Przylącze

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Listwa ze złączami żeńskimi
Liczba pinów	32 -pin
Wtyczka okrągła, LED	Nie

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	Złącze JST ZHR
Liczba pinów	10 -pin
	6 -pin

Właściwości przewodu

Liczba żył	16 Piece(s)
Kolor płaszcz	czarny
Ekranowane	Tak
Wersja przewodu	Kabel łączący
Średnica przewodu (zewnątrzna)	8,5 mm
Długość przewodu	3.000 mm
Materiał płaszcz	PVC
Przydatność łańcucha wleczonego	Nie

Dane mechaniczne

Masa netto	367 g
------------	-------

Obsługa i wskazanie

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Listwa ze złączami żeńskimi
Liczba pinów	32 -pin
Wtyczka okrągła, LED	Nie

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	Złącze JST ZHR
Liczba pinów	10 -pin
	6 -pin