

## Hoja técnica

### Cable de interconexión

Código: 50128318

KB 301-10000

#### Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar



## Datos técnicos

### Datos básicos

Apropiado para	BCL 300i BCL 301i
Apropiado para interfaz	RS 232

### Conexión

#### Conexión 1

Tipo de conexión	Regleta hembra
Número de polos	32 polos
Conector redondo, LED	No

#### Conexión 2

Tipo de conexión	Conector JST ZHR
Número de polos	10 polos 6 polos

#### Propiedades de cable

Número de conductores	16 Unidad(es)
Color de cubierta	Negro
Apantallado	Sí
Versión de cable	Cable de interconexión
Diámetro de cable (externo)	8,5 mm
Longitud de cable	10.000 mm
Material de cubierta	PVC
Aptitud para cadena de arrastre	No

### Datos mecánicos

Peso neto	816 g
-----------	-------

### Operación e Indicación

### Clasificación

Número de arancel	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

## Conexión eléctrica

### Conexión 1

Tipo de conexión	Regleta hembra
Número de polos	32 polos
Conector redondo, LED	No

### Conexión 2

Tipo de conexión	Conector JST ZHR
Número de polos	10 polos 6 polos