

Fiche technique

Câble de liaison

Art. n°: 50114571
KB 301-3000

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique



Figure pouvant varier



Caractéristiques techniques

Données de base

Adapté pour	BCL 300i
	BCL 301i
	BPS 300i
	BPS 301i
Adapté pour interface	RS 232
	RS 422
	RS 485

Connexion

Connexion 1

Type de connexion	Réglette à douilles
Nombre de pôles	32 pôles
Connecteur rond, LED	Non

Connexion 2

Type de connexion	JST ZHR
Nombre de pôles	10 pôles
	6 pôles

Propriétés du câble

Nombre de brins	16 pièce(s)
Couleur de la gaine	Noir
Blindé	Oui
Modèle de câble	Câble de liaison
Diamètre (extérieur) du câble	8,5 mm
Longueur de câble	3.000 mm
Matériau de gaine	PVC
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement	Non

Données mécaniques

Poids net	367 g
-----------	-------

Commande et affichage

Classification

Numéro de tarif douanier	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Raccordement électrique

Connexion 1

Type de connexion	Réglette à douilles
Nombre de pôles	32 pôles
Connecteur rond, LED	Non

Connexion 2

Type de connexion	JST ZHR
Nombre de pôles	10 pôles
	6 pôles