

## Fiche technique

### Réflecteur

Art. n°: 50116725

TKS 85x85

#### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement



Figure pouvant varier

## Caractéristiques techniques

### Données mécaniques

Forme	Rectangulaire
Taille des prismes triples	4 mm
Cote de montage, largeur	85 mm
Cote de montage, hauteur	85 mm
Cote de montage, épaisseur	8,5 mm
Surface réfléchissante, hauteur	77 mm
Surface réfléchissante, largeur	77 mm
Matériau du réflecteur	Plastique
Matériau du support	Plastique
Changeant la polarité	Oui
Désignation chimique, matériau du réflecteur	PMMA8N
Structure de surface active	Triple
Poids net	47 g
Type de fixation	À coller Fixation traversante

### Classification

Numéro de tarif douanier	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467

### Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement -40 ... 65 °C

### Certifications

Indice de protection IP 67

## Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

