

Karta danych technicznych System montażowy

Nr art.: 50119331

BTU 900M-D12

Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane podstawowe

zawarty	2 szt. podkładki Ø 4,3 mm
	2 szt. śruby M4 x 20
	2 szt. śruby M4 x 25
Odpowiednie dla grupy produktów	Stacjonarne czytniki kodów kreskowych
Przeznaczony dla	Czujniki serii 46C
	Czytniki kodów kreskowych serii BCL 92
	Czytniki kodów kreskowych serii BCL 95
	Reflektor (M)TKS 30x50
	Reflektor (M)TKS 40x60
	Reflektor TKS 50x50

Dane mechaniczne

Oznaczenie standardowe elementu mocującego z metalu	Aluminium
	Stal, ocynkowana
Masa netto	74 g
Wersja elementu mocującego	System montażowy
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji	dla pręta okrągłego 12 mm
	Mocowanie zaciskowe z blachy
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia	przykręcany
Rodzaj elementu mocującego	obrotowy 360°
	wychylne
	zaciskany
Materiał elementu mocującego	Metal

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	83024900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach

