

Folha de dados técnicos

Sistema de montagem

N.º do art.: 50117251

BTU 300M-D14

Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados básicos

Inclui	2x parafuso M4 x 20
	2x parafuso M4 x 25
	4x arruela plana
Adequado para o grupo de produtos	Sensores de chaveamento, cúbicos
	Sensores de distância óticos
Adequado para	ODSL 9
	Sensores da série 10
	Sensores da série 25C
	Sensores da série 46B
	Sensores da série 46C
	Sensores da série 8

Dados mecânicos

Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal	Aço, galvanizado
	Alumínio
Peso líquido	59 g
Versão do suporte de fixação	Sistema de montagem
Tipo de fixação, lado da instalação	Fixação de aperto por chapa
	Para barra redonda 14 mm
Tipo de fixação, lado do dispositivo	Adequado para parafusos M4
	Parafusável
Tipo de suporte de fixação	Ajustável
	Apertável com terminal
	Girável em 360°
Material do suporte de fixação	Metal

Classificação

Número da pauta aduaneira	73182900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ECLASS 16.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros

