

## Teknik veri sayfası

### Yansıtıcı bant

Ürün no.: 50147228

REF 6-A-7x11

#### İçerik

- Teknik veriler



Şekil farklılık gösterebilir

## Teknik veriler

### Mekanik bilgiler

Yapı şekli	dikdörtgen
Yönden bağımsız	Hayır
Üçlü boyutu	0,3 mm
Montaj ölçüsü genişliği	7 mm
Montaj ölçüsü yüksekliği	11 mm
Yansıtma yüzeyi yüksekliği	11 mm
Yansıtma yüzeyi genişliği	7 mm
Malzeme reflektör	Plastik
Değişken polarizasyonlu	Evet
Reflektör malzemesi kimyasal adı	PMMA
Aktif yüzey yapısı	Mikro üçlü
Net ağırlık	1 g
Montaj braket türü	kendinden yapışkanlı

### Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-40 ... 70 °C
-------------------------	---------------

### Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	39191080
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273601
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467