

## Fiche technique

### Pièce de fixation

Art. n°: 50144753  
BT 712M-APSET



Figure pouvant varier

#### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique
- Accessoires

## Caractéristiques techniques

### Données de base

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Série                          | BT 7xx   |
| Contenu                        | 1 câble de liaison 5 m<br>Kit de mise à la terre pour la mise en service |
| Adapté pour groupe de produits | Système de mesure des contours   |
| Adapté pour                    | Système de mesure des contours CMS 700i                                  |

### Connexion

|                      |   |
|----------------------|---|
| Nombre de connexions | 1 pièce(s)  |
| <b>Connexion 1</b>   |   |
| Fonction             | Alimentation en tension<br>Commande du jet d'air (broche 4 = SWIN 1)<br>Signal du régime (broche 5 = SWOUT 1) |
| Type de connexion    | Câble à connecteur rond   |
| Longueur de câble    | 200 mm  |
| Matériau de gaine    | PUR   |
| Couleur de câble     | Noir  |
| Nombre de brins      | 5 brins   |
| Taille du filetage   | M12   |
| Type                 | Prise mâle  |
| Matériau             | Métallique  |
| Nombre de pôles      | 5 pôles   |
| Codage               | Codage A  |

### Données mécaniques

|  |   |
|--|---|
| Désignation normalisée des pièces de fixation, métal | Acier zingué  |
| Modèle de pièce de fixation                          | Dispositif de soufflage avec ventilateur tangentiel |
| Type de fixation, côté installation                  | Bras de montage avec alésage M8                     |
| Type de fixation, côté appareil                      | Prémonté avec bras de montage                       |
| Longueur active                                      | 1.200 mm  |
| Matériau de la pièce de fixation                     | Acier   |
| Amortisseur de vibrations                            | Non   |

## Raccordement électrique

### Connexion 1

|                    |   |
|--------------------|---|
| Fonction           | Alimentation en tension<br>Commande du jet d'air (broche 4 = SWIN 1)<br>Signal du régime (broche 5 = SWOUT 1) |
| Type de connexion  | Câble à connecteur rond   |
| Longueur de câble  | 200 mm  |
| Matériau de gaine  | PUR   |
| Couleur de câble   | Noir  |
| Nombre de brins    | 5 brins   |
| Taille du filetage | M12   |
| Type               | Prise mâle  |
| Matériau           | Métallique  |
| Nombre de pôles    | 5 pôles   |
| Codage             | Codage A  |

### Classification

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4             | 27279202 |
| ECLASS 8.0               | 27279202 |
| ECLASS 9.0               | 27273701 |
| ECLASS 10.0              | 27273701 |
| ECLASS 11.0              | 27273701 |
| ECLASS 12.0              | 27273701 |
| ECLASS 13.0              | 27273701 |
| ECLASS 14.0              | 27273701 |
| ECLASS 15.0              | 27273701 |
| ECLASS 16.0              | 27273701 |
| ETIM 5.0                 | EC002498 |
| ETIM 6.0                 | EC003015 |
| ETIM 7.0                 | EC003015 |
| ETIM 8.0                 | EC003015 |
| ETIM 9.0                 | EC003015 |
| ETIM 10.0                | EC003015 |
| UNSPSC 26.08             | 31242100 |


## Raccordement électrique

| Broche | Affectation des broches | Couleur de brin |
|--------|-------------------------|-----------------|
| 1      | +24 V                   | Rouge           |
| 2      | n.c.                    | -               |
| 3      | GNDIN                   | Bleu            |
| 4      | SWIN 1                  | Jaune           |
| 5      | SWOUT 1                 | Blanc           |



## Accessoires

### Connectique - Câbles de liaison

|  | Art. n°     | Désignation                | Article          | Description   |
|--|-------------|----------------------------|------------------|---|
|  | 50133892 ** | KDS S-M12-5A-M12-5A-P1-050 | Câble de liaison | Application: Résistant à l'huile/aux lubrifiants<br>Connexion 1: Connecteur rond, M12, Axiale, Prise femelle, Codage A, 5 pôles<br>Connexion 2: Connecteur rond, M12, Axiale, Prise mâle, Codage A, 5 pôles<br>Blindé: Oui<br>Longueur de câble: 5.000 mm<br>Matériau de gaine: PUR |

\*\* Contenu dans la livraison

#### Remarque



Vous trouverez une liste de tous les accessoires disponibles sur le site Internet de Leuze sous l'onglet Téléchargement de la page de détail de l'article.