

Teknik veri sayfası

Bağlantı bölümü

Ürün no.: 50136698

NTS 2

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Bağlantı

Bağlantı 1	
Bağlantı türü	Terminal

Mekanik bilgiler

Ölçü (G x Y x U)	102 mm x 42 mm x 228 mm
Malzeme gövde	Plastik
Plastik gövde	ABS
Net ağırlık	365 g
Gövde rengi	siyah

Kumanda ve gösterge

Gösterge türü	akustik
	LED ekran

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-20 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama	-30 ... 70 °C

Sertifikalar


Koruma sınıfı	IP 40
Güvenlik sınıfı	II

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85389091
ECLASS 5.1.4	27270990
ECLASS 8.0	27270990
ECLASS 9.0	27379201
ECLASS 10.0	27270992
ECLASS 11.0	27270992
ECLASS 12.0	27270992
ECLASS 13.0	27270992
ECLASS 14.0	27270992
ECLASS 15.0	27270992
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir



Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

İşlev

Aktivasyon çıkışı

Gerilim beslemesi

Sinyal IN

Uyarı girişi

Bağlantı türü

Terminal

Kutup sayısı

6 kutuplu

Elektrik bağlantısı

Terminal	Tahsis
1	VIN
2	GND
3	ÇIKIŞ 1
4	ÇIKIŞ 2
5	ÇIKIŞ UYARISI
6	ÇIKIŞ V

Aksesuarlar

Güç besleme üniteleri

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50110748	NT 24-24W	Güç besleme ünitesi	Güç besleme ünitesi türü: Konnektör güç besleme ünitesi Çıkış: 24 V DC, 1 A Giriş: 110..240 V AC, 50..60 Hz

Uyarı



🔗 Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.