

技术数据表


维修电缆

配件编号: 50151103

KSS US-USB2-A-USB2-C-V1-020

内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同

技术参数

基础数据

适合接口	USB
------	-----

连接

连接1	
类型	USB
圆接头, LED	否
接头类型	USB 2.0标准-A
连接2	
类型	USB
接头类型	USB 2.0 C 型
电缆性质	
导线数量	4 个
护套颜色	黑色
有屏蔽	是
电缆设计	互连电缆
导线直径 (外部)	4.5 mm
电缆长度	2,000 mm
护套材料	PVC
拖链适用性	否

机械参数

净重	38 g
----	------

分类

税率编号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060313
ECLASS 11.0	27060313
ECLASS 12.0	27060313
ECLASS 13.0	27060313
ECLASS 14.0	27060313
ECLASS 15.0	27060313
ECLASS 16.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121600

电气连接

连接1

类型	USB
圆接头, LED	否
接头类型	USB 2.0标准-A

连接2

类型	USB
接头类型	USB 2.0 C 型