

## Karta danych technicznych Rozdzielacz

Nr art.: 50130608

MD 7XXP-11-82IO5-13



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

### Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne
- Schemat elektryczny
- Obsługa i wskazanie
- Akcesoria



## Dane techniczne

## Dane elektryczne

## Wejścia

Element przełączający PNP

## Parametry wydajnościowe

Prąd łączny 10 A

## Dane wejściowe układu logicznego

Wejściowe napięcie znamionowe  $U_N$  24 V DC

## Przylącze

## Przylącze główne

Rodzaj przylącza Wtyczki okrągłe

Funkcja Połączenie z układem sterowania

Rozmiar gwintu M23

Liczba pinów 19 -pin

Kodowanie Z kodowaniem A

Typ male

## Przylącza rozdzielacza

Liczba przylączy 8 Piece(s)

Rozmiar gwintu M12

Liczba pinów 5 -pin

Kodowanie Z kodowaniem A

Typ female

Materiał Tworzywo sztuczne

Materiał uszczelki o-ring TPU

Materiał styków pozłacane

Prąd roboczy na każdy styk 4 A

## Dane mechaniczne

Konstrukcja prostopadłościenny

Wymiar (szer. x wys. x dł.) 50 mm x 36,5 mm x 150 mm

Materiał obudowy Tworzywo sztuczne

Masa netto 190 g

Moment dokręcania śrub 1 N·m

## Przylącze elektryczne

## Pin Obsadzenie pinów

1 Port 8 / styk 4

2 Port 6 / styk 4

3 Port 4 / styk 4

4 Port 2 / styk 2

5 Port 2 / styk 4

6 Port 1-8 / styk 3

7 Port 1 / styk 2

8 Port 3 / styk 2

9 Port 5 / styk 2

10 Port 7 / styk 2

11 Port 7 / styk 4

12 Port 1-8 / styk 5

13 Port 6 / styk 2

## Obsługa i wskazanie

Rodzaj wskazania LED

## Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 70 °C, w zależności od podłączonego przewodu

## Certyfikaty

Stopień ochrony IP 65

IP 67

Dopuszczenia c UL US

## Klasyfikacja

Numer taryfy celnej 85369010

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27279219

ECLASS 9.0 27440108

ECLASS 10.0 27440108

ECLASS 11.0 27440108

ECLASS 12.0 27440108

ECLASS 13.0 27440108

ECLASS 14.0 27440108

ECLASS 15.0 27440108

ETIM 5.0 EC002585


ETIM 6.0 EC002585

ETIM 7.0 EC003558

ETIM 8.0 EC002585

ETIM 9.0 EC002585

ETIM 10.0 EC002585




## Przylącze elektryczne

### Pin Obsadzenie pinów


|    |                   |
|----|-------------------|
| 14 | Port 4 / styk 2   |
| 15 | Port 1 / styk 4   |
| 16 | Port 3 / styk 4   |
| 17 | Port 5 / styk 4   |
| 18 | Port 8 / styk 2   |
| 19 | Port 1-8 / styk 1 |

### Pin Obsadzenie pinów

|   |               |
|---|---------------|
| 1 | +             |
| 2 | Sygnał 2 (NC) |
| 3 | -             |
| 4 | Sygnał 1 (NO) |
| 5 | PE            |



## Schemat elektryczny



## Obsługa i wskazanie

| LED | Wskazanie               | Znaczenie                   |
|-----|-------------------------|-----------------------------|
| 1   | zielony, światło ciągłe | Napięcie robocze przyłożone |
| 2   | żółty, światło ciągłe   | Sygnał 1                    |
| 3   | biały, światło ciągłe   | Sygnał 2                    |

## Akcesoria

### Technologia połączeniowa – kable przyłączeniowe

| Nr art.  | Oznaczenie         | Artykuł              | Opis                                                                                                                                                                                                               |
|----------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50134971 | KD U-M23-JA-P1-050 | Kabel przyłączeniowy | Przylącze 1: Wtyczki okrągłe, M23, osiowy, female, Z kodowaniem A, 19 -pin<br>Wtyczka okrągła, LED: Nie<br>Przylącze 2: otwarty koniec<br>Ekranowane: Nie<br>Długość przewodu: 5.000 mm<br>Materiał płaszczka: PUR |

## Akcesoria

|                                                                                  | Nr art.  | Oznaczenie         | Artykuł              | Opis                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50134976 | KD U-M23-JW-P1-050 | Kabel przyłączeniowy | Przylącze 1: Wtyczki okrągłe, M23, kątowny, female, Z kodowaniem A, 19 -pin<br>Wtyczka okrągła, LED: Nie<br>Przylącze 2: otwarty koniec<br>Ekranowane: Nie<br>Długość przewodu: 5.000 mm<br>Materiał płaszcza: PUR |

## Ogólne

|                                                                                   | Nr art.  | Oznaczenie   | Artykuł              | Opis                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50134480 | CAP M12K-Set | Przykrywka przyłącza | Rodzaj: Pokrywka zamykająca na wolne sloty<br>Rozmiar gwintu: M12<br>Materiał: Tworzywo sztuczne |

## Wskazówka



🔗 Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Pobieranie strony ze szczegółami artykułów.