

Karta danych technicznych

Element kolumny sygnalizacyjnej

Nr art.: 50130449
E4-V1-DB-R

Treść

- Dane techniczne
- Wskazówki
- Akcesoria



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



Dane techniczne

Dane podstawowe

Seria	E4
Przeznaczony dla	Elementy kolumny sygnalizacyjnej serii E4
Rodzaj sygnalizacji	optyczny

Dane elektryczne

Żywotność	> 100.000 h
Parametry wydajnościowe	
Napięcie zasilania U_B	24 V, AC/DC, 10 %
Pobór prądu, maks.	32 mA

Dane mechaniczne

Konstrukcja	cyldryczny
Wymiar ($\varnothing \times L$)	40 mm x 62 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Masa netto	45 g
Rodzaj mocowania	System bagnetowy
Rodzaj źródła światła	LED/24V
Obraz sygnału	Światło migające
Barwa kopuły	czerwony
Częstotliwość migania/błysku	2 Hz
Kąt świecenia	360°

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy	-30 ... 60 °C
-------------------------------------	---------------

Certyfikaty

Stopień ochrony	IP 66
Dopuszczenia	c UL US

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85318070
ECLASS 5.1.4	27371220
ECLASS 8.0	27371220
ECLASS 9.0	27371220
ECLASS 10.0	27371220
ECLASS 11.0	27371220
ECLASS 12.0	27371220
ECLASS 13.0	27371220
ECLASS 14.0	27371220
ECLASS 15.0	27371220
ETIM 5.0	EC000232
ETIM 6.0	EC000232
ETIM 7.0	EC000232
ETIM 8.0	EC000232
ETIM 9.0	EC000232
ETIM 10.0	EC000232

Wskazówki



Przestrzegać użytkowania zgodnego z przeznaczeniem!



- ⚠ Produkt nie jest czujnikiem bezpieczeństwa i nie służy do ochrony osób.
- ⚠ Produkt może być eksploatowany tylko przez osoby kompetentne.
- ⚠ Produkt stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem.



W przypadku aplikacji UL:



- ⚠ W aplikacjach UL dopuszczalne jest używanie wyłącznie w obwodach prądowych Class 2 zgodnie z NEC (National Electric Code).

Akcesoria

Montaż

Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	50130455 E4-MH1	Element kolumny sygnalizacyjnej	Przyłącze: Zaciski, Technika Push-In Konstrukcja: cylindryczny Średnica: 40 mm Wersja: Montaż poziomy Mocowanie, po stronie instalacji: przykręcany / poziomy Moduły kopuły: maks. 5 szt. Uchwyt modułu: jednostronny Temperatura otoczenia: -30 ... 60 °C Stopień ochrony: IP 66
	50130458 E4-MP1-100	Element kolumny sygnalizacyjnej	Przyłącze: Zaciski, Technika Push-In Konstrukcja: cylindryczny Średnica: 40 mm Wersja: Montaż na nóżkach Mocowanie, po stronie instalacji: przykręcany / poziomy Moduły kopuły: maks. 5 szt. Uchwyt modułu: jednostronny Temperatura otoczenia: -30 ... 60 °C Stopień ochrony: IP 66
	50130456 E4-MW1	Element kolumny sygnalizacyjnej	Przyłącze: Zaciski, Technika Push-In Konstrukcja: cylindryczny Średnica: 40 mm Wersja: Montaż za pomocą kątownika Mocowanie, po stronie instalacji: przykręcany / pionowy Moduły kopuły: maks. 5 szt. Uchwyt modułu: jednostronny Temperatura otoczenia: -30 ... 60 °C Stopień ochrony: IP 66
	50130457 E4-MW2	Element kolumny sygnalizacyjnej	Przyłącze: Zaciski, Technika Push-In Konstrukcja: cylindryczny Średnica: 40 mm Wersja: Montaż za pomocą kątownika Mocowanie, po stronie instalacji: przykręcany / pionowy Moduły kopuły: maks. 10 szt. Uchwyt modułu: dwustronny Temperatura otoczenia: -30 ... 60 °C Stopień ochrony: IP 66

Wskazówka



🔗 Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Pobieranie strony ze szczegółami artykułów.