

## Karta danych technicznych

### Element kolumny sygnalizacyjnej

Nr art.: 50130439  
E7-MP1-250

#### Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne
- Wskazówki
- Akcesoria



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



## Dane techniczne

## Dane podstawowe

|       |    |
|-------|----|
| Seria | E7 |
|-------|----|

## Przylącze

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>Przylącze 1</b> |                       |
| Rodzaj przylącza   | Zaciski               |
| Rodzaj zacisku     | Ze sprężyną naciagową |

## Dane mechaniczne

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Konstrukcja                             | cyldryczny            |
| Wymiar (Ø x L)                          | 70 mm x 286 mm        |
| Materiał obudowy                        | Metal                 |
|                                         | Tworzywo sztuczne     |
| Masa netto                              | 299 g                 |
| Kolor obudowy                           | czarny                |
| Wersja elementu mocującego              | Montaż na nóżkach     |
| Rodzaj mocowania, po stronie instalacji | przykręcany / poziomy |
| Moduły kopuły                           | maks. 5 szt.          |
| Uchwyt modułu                           | jednostronny          |
| Liczba pokryw końcowych                 | 1 Piece(s)            |

## Parametry otoczenia

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 60 °C |
|-------------------------------------|---------------|

## Certyfikaty

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Stopień ochrony | IP 66 |
|-----------------|-------|

## Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4        | 27371234 |
| ECLASS 8.0          | 27371234 |
| ECLASS 9.0          | 27371234 |
| ECLASS 10.0         | 27371234 |
| ECLASS 11.0         | 27371234 |
| ECLASS 12.0         | 27371234 |
| ECLASS 13.0         | 27371234 |
| ECLASS 14.0         | 27371234 |
| ECLASS 15.0         | 27371234 |
| ETIM 5.0            | EC001259 |
| ETIM 6.0            | EC001259 |
| ETIM 7.0            | EC001259 |
| ETIM 8.0            | EC001259 |
| ETIM 9.0            | EC001259 |
| ETIM 10.0           | EC001259 |

## Przylącze elektryczne

## Przylącze 1

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Rodzaj przylącza | Zaciski               |
| Rodzaj zacisku   | Ze sprężyną naciagową |

## Wskazówki



## Przestrzegać użytkowania zgodnego z przeznaczeniem!



- ⚠ Produkt nie jest czujnikiem bezpieczeństwa i nie służy do ochrony osób.
- ⚠ Produkt może być eksploatowany tylko przez osoby kompetentne.
- ⚠ Produkt stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem.



## W przypadku aplikacji UL:



- ⚠ W aplikacjach UL dopuszczalne jest używanie wyłącznie w obwodach prądowych Class 2 zgodnie z NEC (National Electric Code).

**Akcesoria****Muting – systemy montażowe**

|                                                                                  | Nr art.  | Oznaczenie | Artykuł                         | Opis                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50142896 | A7-MW2     | Element kolumny sygnalizacyjnej | Konstrukcja: Kształt L<br>Wersja: Kątowniki kształt L<br>Mocowanie, po stronie instalacji: Mocowanie przelotowe |

**Wskazówka**

🔗 Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Pobieranie strony ze szczegółami artykułów.