

Karta danych technicznych

Element kolumny sygnalizacyjnej

Nr art.: 50130426
E7-V1-DS-B



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Treść

- Dane techniczne
- Wskazówki
- Akcesoria



Dane techniczne

Dane podstawowe

Seria	E7
Przeznaczony dla	Elementy kolumny sygnalizacyjnej serii E7
Rodzaj sygnalizacji	optyczny

Dane elektryczne

Żywotność	> 100.000 h
Parametry wydajnościowe	
Napięcie zasilania U_B	24 V, AC/DC, 10 %
Pobór prądu, maks.	51 mA

Dane mechaniczne

Konstrukcja	cyldryczny
Wymiar (Ø x L)	70 mm x 61 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Masa netto	80 g
Rodzaj mocowania	System bagnetowy
Rodzaj źródła światła	LED/24V
Obraz sygnału	Światło ciągłe
Barwa kopuły	niebieski
Kąt świecenia	360°

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy	-30 ... 60 °C
-------------------------------------	---------------

Certyfikaty

Stopień ochrony	IP 66
Dopuszczenia	c UL US

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85318070
ECLASS 5.1.4	27371220
ECLASS 8.0	27371220
ECLASS 9.0	27371220
ECLASS 10.0	27371220
ECLASS 11.0	27371220
ECLASS 12.0	27371220
ECLASS 13.0	27371220
ECLASS 14.0	27371220
ECLASS 15.0	27371220
ETIM 5.0	EC000232
ETIM 6.0	EC000232
ETIM 7.0	EC000232
ETIM 8.0	EC000232
ETIM 9.0	EC000232
ETIM 10.0	EC000232

Wskazówki



Przestrzegać użytkowania zgodnego z przeznaczeniem!



- ⚡ Produkt nie jest czujnikiem bezpieczeństwa i nie służy do ochrony osób.
- ⚡ Produkt może być eksploatowany tylko przez osoby kompetentne.
- ⚡ Produkt stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem.



W przypadku aplikacji UL:



- ⚡ W aplikacjach UL dopuszczalne jest używanie wyłącznie w obwodach prądowych Class 2 zgodnie z NEC (National Electric Code).

Akcesoria

Montaż

	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	50130436	E7-MH1	Element kolumny sygnalizacyjnej	Przyłącze: Zaciski, Ze sprężyną naciagową Konstrukcja: cylindryczny Średnica: 70 mm Wersja: Montaż poziomy Mocowanie, po stronie instalacji: przykręcany / poziomy Moduły kopuły: maks. 5 szt. Uchwyt modułu: jednostronny Temperatura otoczenia: -30 ... 60 °C Stopień ochrony: IP 66
	50130440	E7-MP1-100	Element kolumny sygnalizacyjnej	Przyłącze: Zaciski, Ze sprężyną naciagową Konstrukcja: cylindryczny Średnica: 70 mm Wersja: Montaż na nóżkach Mocowanie, po stronie instalacji: przykręcany / poziomy Moduły kopuły: maks. 5 szt. Uchwyt modułu: jednostronny Temperatura otoczenia: -30 ... 60 °C Stopień ochrony: IP 66
	50130437	E7-MW1	Element kolumny sygnalizacyjnej	Przyłącze: Zaciski, Ze sprężyną naciagową Konstrukcja: cylindryczny Średnica: 70 mm Wersja: Montaż za pomocą kątownika Mocowanie, po stronie instalacji: przykręcany / pionowy Moduły kopuły: maks. 5 szt. Uchwyt modułu: jednostronny Temperatura otoczenia: -30 ... 60 °C Stopień ochrony: IP 66
	50130438	E7-MW2	Element kolumny sygnalizacyjnej	Przyłącze: Zaciski, Ze sprężyną naciagową Konstrukcja: cylindryczny Średnica: 70 mm Wersja: Montaż za pomocą kątownika Mocowanie, po stronie instalacji: przykręcany / pionowy Moduły kopuły: maks. 10 szt. Uchwyt modułu: dwustronny Temperatura otoczenia: -30 ... 60 °C Stopień ochrony: IP 66

Wskazówka



🔗 Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Pobieranie strony ze szczegółami artykułów.