

Folha de dados técnicos

Refletor

N.º do art.: 50136824

MTKS 12x20M.5

Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais



A imagem pode divergir



Dados técnicos

Dados básicos

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Área de aplicação | Alimentar e farmacêutico |
|-------------------|--------------------------|

Dados mecânicos

| | |
|---------------------------------|---|
| Execução | Retangular |
| Depende do sentido | Sim |
| Tamanho de microprisma triplo | 0,3 mm |
| Dimensão de montagem, largura | 17,5 mm |
| Dimensão de montagem, altura | 31 mm |
| Dimensão de montagem, espessura | 4 mm |
| Superfície refletora, altura | 20 mm |
| Superfície refletora, largura | 12 mm |
| Material do espelho reflexivo | Plástico |
| Material do substrato | Aço inox |
| Com mudança de polarização | Sim |
| Estrutura, superfície ativa | Microtriple |
| Peso líquido | 10,5 g |
| Tipo de fixação | Fixação de passagem |
| Compatibilidade do material | Álcool CleanProof+ ECOLAB H2O2 |

Dados do ambiente

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente, operação | -40 ... 65 °C |
|--------------------------------|---------------|

Certificações

| | |
|------------------|--------|
| Grau de proteção | IP 65 |
| | IP 67 |
| | IP 69K |

Classificação

| | |
|---------------------------|----------|
| Número da pauta aduaneira | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ECLASS 16.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |
| UNSPSC 26.08 | 39121551 |

Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros

