

Karta danych technicznych Element przyłączeniowy

Nr art.: 50148808

MS 3007

Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane podstawowe

Przeznaczony dla	BPS 3007i
------------------	-----------

Interfejs

Rodzaj	SSI
--------	-----

Przylącze

Liczba przyłączy	3 Piece(s)
------------------	------------

Przylącze 1

Funkcja	PWR / SW IN / OUT
---------	-------------------

Rodzaj przyłącza	Wtyczki okrągłe
------------------	-----------------

Rozmiar gwintu	M12
----------------	-----

Typ	male
-----	------

Materiał	Metal
----------	-------

Liczba pinów	5 -pin
--------------	--------

Kodowanie	Z kodowaniem A
-----------	----------------

Przylącze 2

Rodzaj przyłącza	USB
------------------	-----

Typ wtyczki	USB 2.0 Mini-B
-------------	----------------

Przylącze 3

Funkcja	HOST/BUS IN
---------	-------------

Rodzaj przyłącza	Wtyczki okrągłe
------------------	-----------------

Rozmiar gwintu	M12
----------------	-----

Typ	male
-----	------

Materiał	Metal
----------	-------

Liczba pinów	5 -pin
--------------	--------

Kodowanie	Z kodowaniem B
-----------	----------------

Dane mechaniczne

Konstrukcja	prostopadłościenny
-------------	--------------------

Wymiar (szer. x wys. x dł.)	64 mm x 33,5 mm x 43,5 mm
-----------------------------	---------------------------

Materiał obudowy	Metal
------------------	-------

Obudowa metalowa	Ciśnieniowy odlew aluminiowy
------------------	------------------------------

Masa netto	70 g
------------	------

Kolor obudowy	czerwony
---------------	----------

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	84733080
---------------------	----------

ECLASS 5.1.4	27280190
--------------	----------

ECLASS 8.0	27280190
------------	----------

ECLASS 9.0	27279090
------------	----------

ECLASS 10.0	27280192
-------------	----------

ECLASS 11.0	27280191
-------------	----------

ECLASS 12.0	27280191
-------------	----------

ECLASS 13.0	27280191
-------------	----------

ECLASS 14.0	27280191
-------------	----------

ECLASS 15.0	27280191
-------------	----------

ETIM 5.0	EC002498
----------	----------

ETIM 6.0	EC003015
----------	----------

ETIM 7.0	EC003015
----------	----------


ETIM 8.0	EC003015
----------	----------

ETIM 9.0	EC003015
----------	----------

ETIM 10.0	EC003015
-----------	----------

Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach



Przyłącze elektryczne

Przyłącze 1

Funkcja	PWR / SW IN / OUT
Rodzaj przyłącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	male
Materiał	Metal
Liczba pinów	5 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem A

Pin Obsadzenie pinów

1	VIN
2	SWIO 1
3	GNDIN
4	SWIO 2
5	FE

Przyłącze 2

Rodzaj przyłącza	USB
Typ wtyczki	USB 2.0 Mini-B

Przylącze elektryczne

Przylącze 3

Funkcja	HOST/BUS IN
Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	male
Materiał	Metal
Liczba pinów	5 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem B

Pin	Obsadzenie pinów
1	DATA+
2	DATA-
3	CLK+
4	CLK-
5	FE