

Karta danych technicznych


Gniazdo przewodu

Nr art.: 50137262

D U-M30-16A-M

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane elektryczne

Parametry wydajnościowe

Przylącze

Liczba przylączy	1 Piece(s)
------------------	------------

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
------------------	-----------------

Rozmiar gwintu	M30
----------------	-----

Typ	female
-----	--------

Materiał	Metal
----------	-------

Materiał korpusu rękojeści	Metal
----------------------------	-------

Liczba pinów	16 -pin
--------------	---------

Wersja	osiowy
--------	--------

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	Przylącze lutowane
------------------	--------------------

Dane mechaniczne

Masa netto	91 g
------------	------

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85366990
---------------------	----------

ECLASS 5.1.4	27279201
--------------	----------

ECLASS 8.0	27440102
------------	----------

ECLASS 9.0	27069190
------------	----------

ECLASS 10.0	27440102
-------------	----------

ECLASS 11.0	27440102
-------------	----------

ECLASS 12.0	27440116
-------------	----------

ECLASS 13.0	27440116
-------------	----------

ECLASS 14.0	27440116
-------------	----------

ECLASS 15.0	27440116
-------------	----------

ETIM 5.0	EC002635
----------	----------

ETIM 6.0	EC002635
----------	----------

ETIM 7.0	EC002635
----------	----------

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

ETIM 10.0	EC002635
-----------	----------

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
------------------	-----------------

Rozmiar gwintu	M30
----------------	-----

Typ	female
-----	--------

Materiał	Metal
----------	-------

Materiał korpusu rękojeści	Metal
----------------------------	-------

Liczba pinów	16 -pin
--------------	---------

Wersja	osiowy
--------	--------

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	Przylącze lutowane
------------------	--------------------