

Karta danych technicznych


Gniazdo przewodu

Nr art.: 50137268

D U-M30-30A-M

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane elektryczne

Parametry wydajnościowe

Przylącze

Liczba przylączy	1 Piece(s)
Przylącze 1	
Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M30
Typ	female
Materiał	Metal
Materiał korpusu rękojeści	Metal
Liczba pinów	30 -pin
Wersja	osiowy
Przylącze 2	
Rodzaj przylącza	Przylącze lutowane

Dane mechaniczne

Masa netto	90 g
------------	------

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ECLASS 15.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M30
Typ	female
Materiał	Metal
Materiał korpusu rękojeści	Metal
Liczba pinów	30 -pin
Wersja	osiowy

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	Przylącze lutowane
------------------	--------------------