

Karta danych technicznych Adapter

Nr art.: 50143031

D PL-M12-5A-PWR

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne
- Akcesoria



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Przylącze

Liczba przylączy	2 Piece(s)
Przylącze 1	
Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	female
Liczba pinów	5 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem L
Wersja	osiowy
Przylącze 2	
Rodzaj przylącza	Gniazdo dla wtyczki jack
Właściwości przewodu	
AWG	18

Dane mechaniczne

Rozstaw klucza	18 mm
Masa netto	187 g
Cykle podłączania, maks.	> 50

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy	-40 ... 85 °C
-------------------------------------	---------------

Certyfikaty

Stopień ochrony	IP 20
-----------------	-------

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440104
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440106
ECLASS 11.0	27440106
ECLASS 12.0	27440106
ECLASS 13.0	27440106
ECLASS 14.0	27440106
ECLASS 15.0	27440106
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498
ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925
ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925


Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	female
Liczba pinów	5 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem L
Wersja	osiowy

Pin Obsadzenie pinów

1	V+
2	n.c.
3	V-
4	n.c.
5	n.c.



Przylącze 2

Rodzaj przylącza	Gniazdo dla wtyczki jack
------------------	--------------------------

Akcesoria**Zasilacze**

	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	50110748 *	NT 24-24W	Zasilacz	Rodzaj zasilacza: Zasilacz wtykowy Wyjście: 24 V DC, 1 A Wejście: 110..240 V AC, 50..60 Hz

* Niezbędne akcesoria, proszę zamawiać oddzielnie

Wskazówka

Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Pobieranie strony ze szczegółami artykułów.