

## 技術データシート カバー

製品番号: 50149117

AC IVS 1048-IR

### 目次

- 仕様書
- 寸法図
- ダイアグラム



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 種類    | 赤外光用のバンドパスフィルター付きカバー  |
| 適している | IVS 1000i & DCR 1000i |

光学的仕様

|        |                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 波長     | 850 nm                                                                  |
| 透過     | 840 - 900 nm (>85%), 350 - 780 / 960 - 1100 nm (<3%)                    |
| 入射角AOI | 0 ... 15 °                                                              |
| 注意     | カバーは、対物レンズのレンズ-S-M12-4F4及びレンズ-S-M12-4F8と使用することはできません。カバーがない保護等級はIP40です。 |

機械の仕様


|      |            |
|------|------------|
| 外形   | リング        |
| 厚さ   | 1 mm       |
| 外径   | 11.8 mm    |
| 正味重量 | 1 g        |
| 筐体色  | 赤          |
| 素材   | BOROFLOAT® |

分類

|              |          |
|--------------|----------|
| 関税分類番号       | 90022000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
| ECLASS 8.0   | 27310203 |
| ECLASS 9.0   | 27310203 |
| ECLASS 10.0  | 27273603 |
| ECLASS 11.0  | 27273603 |
| ECLASS 12.0  | 27273603 |
| ECLASS 13.0  | 27273603 |
| ECLASS 14.0  | 27273603 |
| ECLASS 15.0  | 27273603 |
| ECLASS 16.0  | 27273603 |
| ETIM 5.0     | EC002498 |
| ETIM 6.0     | EC003015 |
| ETIM 7.0     | EC003015 |
| ETIM 8.0     | EC003015 |
| ETIM 9.0     | EC003015 |
| ETIM 10.0    | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31241501 |

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル



注意 フィルターはカバーに挿入される  
A フィルターの支持体

## ダイアグラム

### 透過曲線

