

技术数据表

反射器

配件编号: 50104366

Reflexfolie 914x914mm-M

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸



图片可能不同

技术参数

机械参数	
结构	矩形
独立方向	否
反射面高度	914 mm
反射面宽度	914 mm
基材的材料	铝制复合结构
净重	25,000 g
紧固类型	安装底板 通孔安装

环境数据	
环境温度，工作	-40 ... 80 °C

分类	
税率编号	90019000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米

