

Hoja técnica

Varilla

Código: 50135446

BTU D12M-L-140

Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos

Apropiado para el grupo de productos	Fijaciones con varilla
Apropiado para	BTU D12M-D12-A090
	BTU D12M-D12-B090
	BTU D12M-VKT-90

Datos mecánicos

Diseño	En forma de L
Diámetro de varillas	12 mm
Denominación normalizada pieza de fijación, metal	Acero, galvanizado
Peso neto	147 g
Versión de la pieza de fijación	Varilla
Tipo de fijación, del lado del sistema	Puede unirse por apriete
Tipo de fijación, del lado del equipo	Puede unirse por apriete
Material de la pieza de fijación	Metal

Clasificación

Número de arancel	73182900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ECLASS 16.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros

