

技術データシート

ACアダプタ

製品番号: 50138350

NT HS6608-Schuko

目次

- 仕様書
- 操作と表示



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様	
種類	ACアダプタ
適している	HS 66x8
電氣的仕様	
種類	卓上ACアダプタ
出力	12 V DC、2 A
入力	110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz
機械の仕様	
正味重量	492 g

分類	
関税分類番号	85366990
ECLASS 5.1.4	27242611
ECLASS 8.0	27242611
ECLASS 9.0	27242611
ECLASS 10.0	27040701
ECLASS 11.0	27040701
ECLASS 12.0	27040701
ECLASS 13.0	27040701
ECLASS 14.0	27040701
ECLASS 15.0	27040701
ETIM 5.0	EC002540
ETIM 6.0	EC002540
ETIM 7.0	EC002540
ETIM 8.0	EC002540
ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540

操作と表示

LED	ディスプレイ	意味
1	緑、連続点灯	電力供給OK