

技術データシート  
偏向ミラー  
製品番号: 529612  
UM60-1200

## 目次

- 仕様書
- 寸法図



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

|             |           |
|-------------|-----------|
| シリーズ        | UM        |
| タワーとミラーのタイプ | 背面側の偏向ミラー |

機械の仕様

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| 寸法 ( 幅 x 高さ x 長さ ) | 25 mm x 68 mm x 1,270 mm          |
| 正味重量               | 2,300 g                           |
| 筐体色                | 黄色、RAL1021番                       |
| 取り付けの種類            | 回転アタッチメント<br>溝に取付け                |
| センサに適合             | セーフティ・ライトカーテン MLC 500<br>、MLC 300 |
| 保護領域高さ最大           | 1,200 mm                          |
| ミラー長               | 1,260 mm                          |


分類

|              |          |
|--------------|----------|
| 関税分類番号       | 70099200 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279207 |
| ECLASS 8.0   | 27279207 |
| ECLASS 9.0   | 27273605 |
| ECLASS 10.0  | 27273605 |
| ECLASS 11.0  | 27273605 |
| ECLASS 12.0  | 27273605 |
| ECLASS 13.0  | 27273605 |
| ECLASS 14.0  | 27273605 |
| ECLASS 15.0  | 27273605 |
| ETIM 5.0     | EC002467 |
| ETIM 6.0     | EC002467 |
| ETIM 7.0     | EC002467 |
| ETIM 8.0     | EC002467 |
| ETIM 9.0     | EC002467 |
| ETIM 10.0    | EC002467 |

## 寸法図


すべての寸法表記はミリメートル

### ミラー




L 長さ = 1270 mm  
SL ミラー長 = 1260 mm

### 取り付け間隔



## 寸法図




### 標準角度BT-UM60による取り付け




- A 側面
- B 背面に
- C 斜めに調節可能 (0 - 90°)

## 寸法図

### 旋回ホルダBT-SSDによる取り付け



A



B

- A 背面に  
B 側面45°