

Fiche technique

Programmateurs

Art. n°: 50124709

PA1/XTSX-M12

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique
- Schémas de connexions
- Accessoires



Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données de base

Adapté pour	HTU418B
	HTU430B
	LCAM 308

Connexion

Connexion 1	
Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Type	Prise femelle
Nombre de pôles	5 pôles
Codage	Codage A

Données mécaniques

Dimensions (l x H x L)	30 mm x 30 mm x 71 mm
Poids net	72 g
Couleur du boîtier	Noir

Commande et affichage

Éléments de commande	Bouton d'apprentissage
----------------------	------------------------

Classification

Numéro de tarif douanier	90329000
ECLASS 5.1.4	27279211
ECLASS 8.0	19200502
ECLASS 9.0	19200502
ECLASS 10.0	19200504
ECLASS 11.0	19200504
ECLASS 12.0	19200504
ECLASS 13.0	19200504
ECLASS 14.0	19200504
ECLASS 15.0	19200504
ECLASS 16.0	19200504
ETIM 5.0	EC001418
ETIM 6.0	EC001418
ETIM 7.0	EC001418
ETIM 8.0	EC001418
ETIM 9.0	EC001418
ETIM 10.0	EC001418

Raccordement électrique


Connexion 1

Fonction	Entrée d'apprentissage
	Liaison vers l'appareil
Type de connexion	Connecteur rond
Longueur de câble	300 mm
Couleur de câble	Noir
Taille du filetage	M12
Type	Prise femelle
Matériau	Plastique
Nombre de pôles	5 pôles
Codage	Codage A

Connexion 2

Fonction	Liaison vers l'appareil
Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Type	Prise mâle
Matériau	Métallique
Nombre de pôles	5 pôles
Codage	Codage A

Schémas de connexions



Accessoires

Connectique - Câbles de liaison

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50116738 *	K-DS M12A-M8A-4P-0,3m-PVC	Câble de liaison	Application: Résistant aux produits chimiques Connexion 1: Connecteur rond, M12, Axiale, Prise femelle, Codage A, 4 pôles Connexion 2: Connecteur rond, M8, Axiale, Prise mâle, 4 pôles Blindé: Non Longueur de câble: 300 mm Matériau de gaine: PVC
	50107276 *	K-DS M8A-M12A-4P-0,3m-PVC	Câble de liaison	Application: Résistant aux produits chimiques Connexion 1: Connecteur rond, M8, Axiale, Prise femelle, 4 pôles Connexion 2: Connecteur rond, M12, Axiale, Prise mâle, Codage A, 4 pôles Blindé: Non Longueur de câble: 300 mm Matériau de gaine: PVC

* Accessoires nécessaires, à commander séparément

Remarque



Vous trouverez une liste de tous les accessoires disponibles sur le site Internet de Leuze sous l'onglet Téléchargement de la page de détail de l'article.