

技术数据表


连接电缆

配件编号: 50140221

KD U-M83W-V2110-050

内容

- 技术参数
- 电气连接
- 接线图



图片可能不同



技术参数

电气数据

性能数据

| | |
|------|--------------|
| 工作电压 | 最大60 V AC/DC |
|------|--------------|

连接

连接1

| | |
|------|----------------------------|
| 类型 | 接头 |
| 螺纹规格 | M8 |
| 类型 | 插座 |
| 柄体材料 | TPU |
| 引脚数 | 3 个引脚 |
| 规格 | L形 |
| 锁 | 螺旋接头, 镀镍黄铜, 推荐转矩0.5 Nm, 自锁 |

连接2

| | |
|----|-----|
| 类型 | 开口端 |
|----|-----|

电缆性质

| | |
|-------|----------------------|
| 导线数量 | 3 光束 |
| 核心截面 | 0.34 mm ² |
| AWG | 22 |
| 护套颜色 | 黄色 |
| 屏蔽 | 否 |
| 不含硅树脂 | 是 |
| 电缆设计 | 连接电缆(一端打开) |
| 电缆长度 | 5,000 mm |
| 护套材料 | TPE |
| 芯线绝缘 | SR-PVC |
| 拖链适用性 | 否 |

机械数据

| | |
|--------|--------------|
| 扳手开口宽度 | 9.6 mm |
| 弯曲循环 | 1,000,000 光束 |

操作和显示

环境数据

| | |
|---------------|---------------|
| 环境温度, 工作, 手持式 | -10 ... 80 °C |
| 环境温度, 工作, 固定式 | -30 ... 80 °C |

认证

| | |
|------|---------|
| 防护等级 | IP 65 |
| | IP 67 |
| | NEMA 6P |

分类

| | |
|--------------|----------|
| 税率编号 | 85444290 |
| eCl@ss 5.1.4 | 27279201 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060311 |
| eCl@ss 10.0 | 27060311 |
| eCl@ss 11.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |

电气连接

连接1

| | |
|------|----------------------------|
| 类型 | 接头 |
| 螺纹规格 | M8 |
| 类型 | 插座 |
| 柄体材料 | TPU |
| 引脚数 | 3 个引脚 |
| 规格 | L形 |
| 锁 | 螺旋接头, 镀镍黄铜, 推荐转矩0.5 Nm, 自锁 |

连接2

| | |
|----|-----|
| 类型 | 开口端 |
|----|-----|

接线图

接线图

