

Teknik veri sayfası


Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50140409

KDS U-M124AM124A-T2100-010

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Bağlantı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Tasarım	eksenel
Kilit	Vidalama, piriç nikelli, tavsiye edilen tork 0,5 Nm, kendinden kilitlemeli

Bağlantı 2

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme kavrama cismi	TPU
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Tasarım	eksenel
Kilit	Vidalama, piriç nikelli, tavsiye edilen tork 0,5 Nm, kendinden kilitlemeli

Kablo özellikleri

İletken sayısı	4 Adet
İletken enine kesiti	0,34 mm ²
AWG	22
Renk kılıf	Sarı
Korunmalı	Hayır
Silikonsuz	Evet
Kablo tasarımı	Bağlantı kablosu
Kablo uzunluğu	1.000 mm
Malzeme kılıf	TPE
İletken izolasyonu	PVC
Çekme zinciri uygunluğu	Evet
Travers oranı	5m yatay hareket uzunluğunda maks. 3,3 m/s ve maks. 5m/s ² ivmelenme

Mekanik bilgiler

Anahtar genişliği	14,5 mm
Eğilme döngüleri	1.000.000 Adet

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim, esnek döşeme	-15 ... 90 °C
Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme	-35 ... 105 °C

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 65
	IP 67
	NEMA 6P

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Tasarım	eksenel
Kilit	Vidalama, piriç nikelli, tavsiye edilen tork 0,5 Nm, kendinden kilitlemeli


Elektrik bağlantısı

Bağlantı 2

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme kavrama cismi	TPU
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Tasarım	eksenel
Kilit	Vidalama, pirinç nikelli, tavsiye edilen tork 0,5 Nm, kendinden kilitlemeli

Devre şeması

Bağlantı şeması



- a Esnek kablo kahverengi
- b Esnek kablo beyaz
- c Esnek kablo siyah
- d Esnek kablo mavi