

## Folha de dados técnicos

### Cabo de ligação

N.º do art.: 50120463

KB 301-3000-MA200

#### Conteúdo

- Dados técnicos
- Conexão elétrica
- Acessórios



A imagem pode divergir



## Dados técnicos

### Dados básicos

Adequado para interface	RS 232
-------------------------	--------

### Conexão

#### Conexão 1

Tipo de conexão	Conector tipo pente fêmea
Número de polos	32 polos
Conector redondo, LED	Não

#### Conexão 2

Tipo de conexão	JST ZHR
Número de polos	10 polos 6 polos

#### Características dos cabos

Número de fios	16 Unid.
Cor da bainha	Preto
Blindado	Sim
Versão do cabo	Cabo de ligação
Diâmetro do cabo (exterior)	8,1 mm
Comprimento do cabo	3.000 mm
Material da bainha	PVC
Adequabilidade para correntes de arraste	Não

### Classificação

Número da pauta aduaneira	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

### Dados mecânicos

Peso líquido	371 g
--------------	-------

## Conexão elétrica

### Conexão 1



Tipo de conexão	Conector tipo pente fêmea
Número de polos	32 polos
Conector redondo, LED	Não

### Conexão 2

Tipo de conexão	JST ZHR
Número de polos	10 polos 6 polos

## Acessórios

### Tecnologia de conexão - Cabos de ligação

	N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
 	50117011	KB USB A - USB miniB	Linha de serviço	Aplicação: Resistente a óleo e lubrificantes Adequado para interface: USB Conexão 1: USB Conexão 2: USB Blindado: Sim Comprimento do cabo: 1.500 mm Material da bainha: PVC

## Acessórios

### Nota



Uma lista com todos os artigos de acessórios disponíveis encontra-se na página da Leuze na internet, na guia Download da página de detalhes do artigo.