

Technisch gegevensblad

Dubbele vellencontrole versterker

Art.-nr.: 50106807

VDB 14B/2

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Toebehoren



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Basisgegevens

Serie	14
Natuurkundig principe	capacitief
	Ultrasoon
Applicatie	Dubbele vellencontrole

Elektrische gegevens

Prestatiegegevens	
Voedingsspanning U_B	18 ... 30 V, DC
Uitgangen	
Aantal digitale schakeluitgangen	7 St.
Schakeluitgangen	
Type	Digitale schakeluitgang
Schakeluitgang 1	
Schakelement	Transistor, NPN
Schakeluitgang 2	
Schakelement	Transistor, NPN
Schakeluitgang 3	
Schakelement	Transistor, NPN
Schakeluitgang 4	
Schakelement	Transistor, NPN

Tijdgedrag

Schakelfrequentie	200 Hz
-------------------	--------

Aansluiting

Aansluiting 1	
Type aansluiting	Sub-D

Mechanische gegevens

Bouwvorm	hoekig
Afmeting (b x h x l)	99 mm x 35 mm x 160 mm
Materiaal behuizing	Metaal
Behuizing metaal	Aluminium
Nettogewicht	450 g

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Sub-D
------------------	-------

Aansluiting 2

Type aansluiting	Ronde stekker
Aantal polen	3 -polig

Aansluiting 3

Type aansluiting	Ronde stekker
Aantal polen	5 -polig

Bediening en display

Type weergave	LED
---------------	-----

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	0 ... 40 °C
------------------------------	-------------

Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 54
Beschermingsgraad	III
Geldige norm	IEC 60947-5-2

Classificatie

Douanetariefnummer	85365019
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27272892
ECLASS 10.0	27272892
ECLASS 11.0	27272892
ECLASS 12.0	27272892
ECLASS 13.0	27272892
ECLASS 14.0	27272892
ECLASS 15.0	27272892
ECLASS 16.0	27272892
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	41111960

Toebehoren

Aansluittechniek - aansluitkabels

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50037339	BK7 KB-140-5000-20	Aansluitkabel	Aansluiting 1: Sub-D, axiaal, female, 26 -polig Ronde stekker, LED: Nee Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Ja Kabellengte: 5.000 mm Materiaal mantel: PVC

Opmerking



↗ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.