

Folha de dados técnicos


Cabo de ligação

N.º do art.: 50150842

KB 232-4 IT19xx

Conteúdo

- Dados técnicos
- Conexão elétrica



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados básicos

Adequado para	Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1900g Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1902g Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1910 Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1911i Leitores de códigos de barras móveis, série IT 1300
Adequado para interface	TTL

Conexão

Conexão 1

Tipo de conexão RJ41

Conexão 2

Tipo de conexão Sub-D
Tipo female
Número de polos 9 polos
Versão Axial

Conexão 3

Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca Destacável
Tipo female
Número de polos 2 polos
Versão Axial

Características dos cabos

Número de fios 6 Unid.
Cor da bainha Preto
Blindado Sim
Versão do cabo Cabo espiral
Diâmetro do cabo (exterior) 5 mm
Comprimento do cabo 5.000 mm
Material da bainha PVC
Adequabilidade para correntes de arraste Não

Dados mecânicos

Peso líquido 170 g

Classificação

Número da pauta aduaneira	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604


Conexão elétrica

Conexão 1

Tipo de conexão RJ41

Pino Ocupação de pinos

1	Blindagem
2	n.c.
3	GND
4	TxD
5	RxD
6	CTS
7	+5 V CC
8	RTS
9	n.c.
10	n.c.




Conexão elétrica

Conexão 2

Tipo de conexão	Sub-D
Tipo	female
Número de polos	9 polos
Versão	Axial

Pino Ocupação de pinos

Pino	Ocupação de pinos
1	n.c.
2	TXD, com nível de sinal 0 ... +5 V
3	RxD, com nível de sinal 0 ... +5 V
4	n.c.
5	GND
6	DTR, com nível de sinal 0 ... +5 V
7	CTS, com nível de sinal 0 ... +5 V
8	RTS, com nível de sinal 0 ... +5 V
9	4,5 - 5,5 V CC, quando não houver fonte de alimentação conectada na conexão de alimentação



Conexão 3

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	Destacável
Tipo	female
Número de polos	2 polos
Versão	Axial