

Karta danych technicznych


Kabel łączący

Nr art.: 50131532

KB 900-5000

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



Dane techniczne

Dane podstawowe

Przeznaczony dla	Czytniki kodów kreskowych serii BCL 900i
------------------	--

Przylącze

Przylącze 1	
Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	female
Liczba pinów	17 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem A
Wersja	osiowy
Wtyczka okrągła, LED	Nie
Przylącze 2	
Rodzaj przylącza	Sub-HD
Wersja	osiowy
Liczba pinów	25 -pin
Typ	male
Właściwości przewodu	
Liczba żył	17 Piece(s)
Kolor płaszczka	niebieski
Ekranowane	Tak
Wersja przewodu	Kabel łączący
Długość przewodu	5.000 mm
Przydatność łańcucha wleczonego	Nie

Dane mechaniczne

Masa netto	247 g
------------	-------

Obsługa i wskazanie

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	female
Liczba pinów	17 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem A
Wersja	osiowy
Wtyczka okrągła, LED	Nie

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	Sub-HD
Wersja	osiowy
Liczba pinów	25 -pin
Typ	male