

Karta danych technicznych


Kabel przyłączeniowy

Nr art.: 50137265

KD S-M30-16A-V1-250

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane podstawowe

Aplikacja	Odporny na działanie chemikaliów
-----------	----------------------------------

Przylącze

Przylącze 1	
Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M30
Typ	female
Materiał korpusu rękojeści	PUR
Liczba pinów	16 -pin
Wersja	osiowy
Wtyczka okrągła, LED	Nie
Blokada	Połączenie śrubowe, odlew cynkowy niklowany, zalecany moment obrotowy 0,6 Nm, samoblokujące
Przylącze 2	
Rodzaj przylącza	otwarty koniec
Właściwości przewodu	
Liczba żył	16 Piece(s)
Przekrój żyły	Napięcie: 2 x 1 mm² / sygnał: 14 x 0,14 mm²
Kolor płaszcz	czarny
Ekranowane	Tak
Wersja przewodu	Kabel przyłączeniowy (otwarty na jednym końcu)
Średnica przewodu (zewnątrzna)	7,5 mm
Długość przewodu	25.000 mm
Materiał płaszcz	PVC
Izolacja żył	PVC
Przydatność łańcucha wleczonego	Nie

Dane mechaniczne

Masa netto	2.212 g
Promień gięcia ułożenie na stałe, min.	min. 6 x średnica przewodu

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy, 0 ... 80 °C ułożenie na stałe

Certyfikaty

Dopuszczenia	RoHS
--------------	------

Klasyfikacja


Numer taryfy celnej	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M30
Typ	female
Materiał korpusu rękojeści	PUR
Liczba pinów	16 -pin
Wersja	osiowy
Wtyczka okrągła, LED	Nie
Blokada	Połączenie śrubowe, odlew cynkowy niklowany, zalecany moment obrotowy 0,6 Nm, samoblokujące

Pin	Kolor żyły
1	Biały
2	brązowy
3	zielony
4	żółty
5	szary
6	różowy
7	niebieski



Przyłącze elektryczne

Pin	Kolor żyły
8	czerwony
9	czarny
10	fioletowy
11	różowy / szary
12	czerwony / niebieski
13	Biały / zielony
14	brązowy / zielony
15	Biały / żółty
16	brązowy / żółty

Przyłącze 2

Rodzaj przyłącza	otwarty koniec
------------------	----------------