

Karta danych technicznych

Element kolumny sygnalizacyjnej

Nr art.: 50135462
A7-V1-BZ1-M



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe
- Wskazówki
- Akcesoria



Dane techniczne

Dane podstawowe

Seria	A7
Przeznaczony dla	Elementy kolumny sygnalizacyjnej serii A7 – Advanced Series
Rodzaj sygnalizacji	akustyczny

Dane elektryczne

Parametry wydajnościowe	
Napięcie zasilania U_B	24 V, DC, 10 %
Pobór prądu, maks.	70 mA

Przylączy

Wskazówki	Pojedyncze kolory są sterowane przez VCC (PNP)
	Zabezpieczony przez zamianę: ucho-mienie kolorów odbywa się przez PINy, co pozwala na dowolny wybór położenia kopuły (patrz instrukcja obsługi).

Dane mechaniczne

Konstrukcja	cylindryczny
Wymiar ($\varnothing \times L$)	70 mm x 50 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Masa netto	120 g
Rodzaj mocowania	System bagnetowy

Obsługa i wskazanie

Elementy sterujące	Potencjometry 225°
	Przełączniki Dip
Funkcja elementu obsługowego	Regulacja głośności
	Wybór rodzaju dźwięku

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy	-10 ... 60 °C
-------------------------------------	---------------

Certyfikaty

Stopień ochrony	IP 66
Dopuszczenia	CE
	CSA

Dane akustyczne


Rodzaj dźwięku	Dźwięk ciągły lub impulsowy
Ciśnienie akustyczne	100 dB
Liczba dźwięków	8 Piece(s)

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85318070
ECLASS 5.1.4	27371237
ECLASS 8.0	27371237
ECLASS 9.0	27371237
ECLASS 10.0	27371237
ECLASS 11.0	27371237
ECLASS 12.0	27371237
ECLASS 13.0	27371237
ECLASS 14.0	27371237
ECLASS 15.0	27371237
ECLASS 16.0	27371237
ETIM 5.0	EC001261
ETIM 6.0	EC001261
ETIM 7.0	EC001261
ETIM 8.0	EC001261
ETIM 9.0	EC001261
ETIM 10.0	EC001261
UNSPSC 26.08	32151500

Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach



Wskazówki



Przestrzegać użytkowania zgodnego z przeznaczeniem!



- ⚠ Produkt nie jest czujnikiem bezpieczeństwa i nie służy do ochrony osób.
- ⚠ Produkt może być eksploatowany tylko przez osoby kompetentne.
- ⚠ Produkt stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem.

Akcesoria

Montaż

	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	50135463	A7-MP1-100	Element kolumny sygnalizacyjnej	Przylącze: Zaciski, Ze sprężyną naciagową Konstrukcja: cylindryczny Wersja: Montaż na nóżkach Mocowanie, po stronie instalacji: przykręcany / poziomy Uchwyt modułu: jednostronny Temperatura otoczenia: -10 ... 60 °C Stopień ochrony: IP 66

Wskazówka



- ℹ Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Pobieranie strony ze szczegółami artykułów.