

## Karta danych technicznych Folia

Nr art.: 50137873

OTB 40-GN250

### Treść

- Dane techniczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

## Dane techniczne

## Dane podstawowe

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Przeznaczony dla | Optyczne prowadzenie po śladzie OGS 600 |
|------------------|-----------------------------------------|

## Dane mechaniczne

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 40 mm x 0,5 mm x 25.000 mm                       |
| Masa netto                  | 468 g                                            |
| Właściwości mechaniczne     | natychmiastowo zabezpieczony przed przejechaniem |
|                             | odporny na zużycie                               |
|                             | wytrzymały                                       |
|                             | łatwy do czyszczenia                             |
| Kolor                       | zielony                                          |
| Materiał                    | PVC                                              |
| Klej                        | Klej akrylowy                                    |
| Grubość warstwy kleju       | 1 mm                                             |

## Parametry otoczenia

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -20 ... 55 °C    |
| Temperatura obróbki                 | 15 ... 25 °C     |
| Właściwości podłoża                 | czysty           |
|                                     | czysty od smarów |
|                                     | gładki           |
|                                     | suchy            |

## Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 39191012 |
| ECLASS 5.1.4        | 27289200 |
| ECLASS 8.0          | 27289290 |
| ECLASS 9.0          | 27289290 |
| ECLASS 10.0         | 27280192 |
| ECLASS 11.0         | 27280192 |
| ECLASS 12.0         | 27280192 |
| ECLASS 13.0         | 27280192 |
| ECLASS 14.0         | 27280192 |
| ECLASS 15.0         | 27280192 |
| ECLASS 16.0         | 27280192 |
| ETIM 5.0            | EC002498 |
| ETIM 6.0            | EC003015 |
| ETIM 7.0            | EC003015 |
| ETIM 8.0            | EC003015 |
| ETIM 9.0            | EC003015 |
| ETIM 10.0           | EC003015 |
| UNSPSC 26.08        | 31242100 |