

Hoja técnica

Set de soportes

Código: 424422

BT-2SB10

Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos

Incluye	2x BT-SB10
Apropiado para el grupo de productos	Barreras ópticas de seguridad
	Cortinas ópticas de conmutación
	Cortinas ópticas de medición
	Cortinas ópticas de seguridad
Apropiado para	Cortinas ópticas CML700i
	Cortinas ópticas CSL 710
	Cortinas ópticas de seguridad MLC 500, MLC 300
	Dispositivos de seguridad monohaz MLD500
	Dispositivos de seguridad multihaz MLD 500, MLD 300
	Sobre todo para equipos con campos de protección de gran altura

Datos mecánicos



Peso neto	384 g
Versión de la pieza de fijación	Soporte presor
Tipo de fijación, del lado del sistema	Fijación pasante
Tipo de fijación, del lado del equipo	En la ranura C lateral
	Puede unirse por apriete
Tipo de pieza de fijación	Orientable
Rango de oscilación	-8 ... 8 °
Material de la pieza de fijación	Metal

Clasificación

Número de arancel	73182900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ECLASS 16.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros



Dibujos acotados

Variantes de montaje

