

Teknik veri sayfası

Kablo soketi

Ürün no.: 50038538

KD 02-5-BA

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Elektrik verileri

Güç verileri

Çalışma voltajı	Maks. 60 V AC/DC
Ölçüm işletmesi akımı	4.000 mA

Bağlantı

Bağlantı 1

İşlev	Gerilim beslemesi
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dışı büyüklüğü	M12
Tip	dışı
Malzeme kavrama cismi	Metal
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	B kodlu
Versiyon	eksenel
Kilit	Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli

Bağlantı 2

Bağlantı türü	Vidalı terminal
---------------	-----------------

Kablo özellikleri

İletken enine kesiti	0,75 mm ²
AWG	22

Mekanik bilgiler

Anahtar genişliği	18 mm
Net ağırlık	41 g
Kablo deliği	4 ... 6 mm
	5 ... 8 mm
	6 ... 8 mm
	6,5 ... 8,5 mm
	8 ... 9 mm

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

İşlev	Gerilim beslemesi
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dışı büyüklüğü	M12
Tip	dışı
Malzeme kavrama cismi	Metal
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	B kodlu
Versiyon	eksenel
Kilit	Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli

Bağlantı 2

Bağlantı türü	Vidalı terminal
---------------	-----------------

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-40 ... 85 °C
-------------------------	---------------

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 67
Sertifikasyonlar	c UL US

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85369010
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ECLASS 15.0	27440116
ECLASS 16.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635
UNSPSC 26.08	39121413