

技术数据表

安全继电器

配件编号: 50149652

LBK ISC110E



图片可能不同

内容

- 技术参数
- 电气连接
- 配件



Ethernet

技术参数

基础数据	
系列	LBK ISC
类型	雷达传感器的控制器
包含	MicroSD 卡插槽
应用	固定式出入口防护 固定式危险区域防护

功能	
功能	MicroSD 卡插槽 传感器组停用 切换配置 启动/重启 (RES), 任选 控制器同步 最多 6 个传感器的连接 配置存储器
重启	手动 自动

特性参数	
SILCL	2, IEC/EN 62061
性能等级 (PL)	d, EN ISO 13849-1
MTTF _d	42 年, EN ISO 13849-1
PFH _D	1.30E-08 每小时
使用寿命T _M	20 年, EN ISO 13849-1
等级	3, EN ISO 13849-1

电气数据	
保护电路	通过集成的可复位保险装置过电流 (8A 时最长 5s) 集成短路保护的外部电源
性能数据	
供电电压 U _B	20 ... 28 V, DC
最大电流消耗	1,000 mA, 无外部载荷
最大功耗	5 W
输出	
安全输出回路数(OSSD)	2 个

接口	
类型	Ethernet
Ethernet	
功能	参数化

服务接口	
类型	USB

连接	
接口数量	5 个
连接1	
功能	供电电源
类型	端子
端子类型	螺栓端子
引脚数	3 个引脚

连接2	
功能	总线输出
类型	端子

连接3	
功能	信号输入 信号输出
类型	端子

连接4	
功能	配置/参数化
类型	USB

连接5	
功能	配置/参数化
类型	RJ45

机械参数	
尺寸 (宽 x 高 x 长)	106 mm x 33 mm x 103 mm
外壳材料	塑料
净重	170 g
外壳颜色	白色
紧固类型	DIN 槽轨安装 扣装

环境数据	
环境温度，工作	-30 ... 60 °C
环境温度，储藏	-40 ... 80 °C
相对空气湿度 (无冷凝)	0 ... 95 %

认证	
防护等级	IP 20
安全等级	II
认证	TÜV Süd Italia UL

分类	
税率编号	85371098
ECLASS 5.1.4	27371800
ECLASS 8.0	27371819
ECLASS 9.0	27243101
ECLASS 10.0	27371819
ECLASS 11.0	27371819
ECLASS 12.0	27371819
ECLASS 13.0	27371819
ECLASS 14.0	27371819
ECLASS 15.0	27371819
ETIM 5.0	EC001449
ETIM 6.0	EC001449
ETIM 7.0	EC001449
ETIM 8.0	EC001449
ETIM 9.0	EC001449
ETIM 10.0	EC001449

电气连接

连接1

功能	供电电源
类型	端子
端子类型	螺栓端子
引脚数	3 个引脚

端子

配置

+	+24 V DC
E	PE
-	GND

连接2

功能	总线输出
类型	端子
端子类型	螺栓端子
引脚数	4 个引脚

端子

配置

+	+12 V DC
H	CAN H
L	CAN L
-	GND

连接3

功能	信号输入
	信号输出
类型	端子
端子类型	螺栓端子
引脚数	12 个引脚

端子

配置

Digital In 4	输入端 +24V DC
Digital In 3	输入端 +24V DC
Digital In 2	输入端 +24V DC
Digital In 1	输入端 +24V DC
Digital In V+	输入端 +24V DC 诊断
Digital In V-	GND
Digital Out GND	GND
Digital Out 4	安全输出
Digital Out 3	安全输出
Digital Out 2	安全输出
Digital Out 1	安全输出
Digital Out GND	GND

连接4


功能	配置/参数化
类型	USB
接头类型	Micro-USB

连接5

功能	配置/参数化
类型	RJ45

配件

连接技术 - 连接电缆

	配件编号	名称	配件	说明
	50130632	KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-010	互连电缆	适合接口: Ethernet 连接1: 接头, M12, 直形, 插头, D-编码, 4 个引脚 连接2: RJ45 有屏蔽: 是 电缆长度: 1,000 mm 护套材料: PUR
	50135081	KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-050	互连电缆	适合接口: Ethernet 连接1: 接头, M12, 直形, 插头, D-编码, 4 个引脚 连接2: RJ45 有屏蔽: 是 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PUR
	50143459	KSS US-USB2-A-mic-B-V0-018	互连电缆	适合接口: USB 连接1: USB 连接2: USB 有屏蔽: 否 电缆长度: 1,800 mm

总则

	配件编号	名称	配件	说明
	50150799	LBK-MicroSD-Card	编程存储器	

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。