

Scheda tecnica dati


Cavo di interconnessione

Cod. art.: 50130488

KDS CR-SUB-9A-RJ41-A-T0-024-C

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



La figura può variare

Dati tecnici

Dati di base

Idoneo per	Lettori mobili di codici 2D, serie HCR 6200
Idoneo per interfaccia	RS 232
	TTL

Collegamento

Collegamento 1

Tipo di collegamento	Sub-D
Tipo	female
Numero di poli	9 poli
Modello	Assiale

Collegamento 2

Tipo di collegamento	RJ41
----------------------	------

Collegamento 3

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	A innesto
Tipo	female
Numero di poli	2 poli
Modello	Assiale

Proprietà del cavo

Numero di conduttori	9 pezzo(i)
Colore della guaina	Nero
Schermato	Sì
Modello di cavo	Cavo spiralizzato
Diametro del cavo (esterno)	5 mm
Lunghezza cavo	2.400 mm
Materiale della guaina	PVC
Idoneità per catena portacavi	No

Dati meccanici

Peso netto	115 g
------------	-------

Classificazione

Voce tariffaria doganale	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Collegamento elettrico

Collegamento 1

Tipo di collegamento	Sub-D
Tipo	female
Numero di poli	9 poli
Modello	Assiale

Collegamento 2

Tipo di collegamento	RJ41
----------------------	------

Collegamento 3

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	A innesto
Tipo	female
Numero di poli	2 poli
Modello	Assiale